



LD 30

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit
- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Energiesparend durch automatische Abschaltung
- LC-Display mit großen Ziffern für gute Lesbarkeit

Bestell-Nr.	606162000
EAN-Code	4007430284709
Laserklasse	2
Wellenlänge	635 nm
Lichtleistung	< 1 mW
Messbereich	0.2 - 30 m
Messgenauigkeit	± 3 mm
Anzahl Messungen pro Batterieladung	5000
Schutzart IP	IP 54
Gewicht (mit Batterien)	0.1 kg
Laserfunktionen	Länge / Fläche / Volumen / Dauermessung (Tracking)

Lieferumfang

Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)