



LD 60

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit
- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Energiesparend durch automatische Abschaltung
- Beleuchtetes LC-Display für gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Signalton nach Messung zur Vermeidung von Fehlern
- Flexibles Anwendungsspektrum durch Umstellung der Messreferenz (vorne / hinten)

Bestell-Nr.	606163000
EAN-Code	4007430284716
Laserklasse	2
Wellenlänge	635 nm
Lichtleistung	< 1 mW
Messbereich	0.05 - 60 m
Messgenauigkeit	± 1.5 mm
Anzahl Messungen pro Batterie-ladung	5000
Schutzart IP	IP 40
Gewicht (mit Batterien)	0.11 kg
Laserfunktionen	Länge / Fläche / Volumen / Dauermessung (Tracking) / Pythagoras 1 / Pythagoras 2 / Minimum Tracking / Maximum Tracking

Lieferumfang

Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)