



TKHS 315 M - 4,20 DNB Set mit kugelgelagertem Schiebeschlitten, für Drehstrom

- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Kugelgelagerter Schiebeschlitten
- Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
- Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Bestell-Nr.	69062400
EAN-Code	4007430216144
Abmessungen	1700 x 700 x 1000 mm
Max. Auflagefläche	800 x 600 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schnitthöhe	0 - 85 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	85 / 53 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	340 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag	250 mm
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	0 - 45 °
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung S1 100%	4200 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	3500 W
Gewicht	64 kg

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, kugelgelagerter Schiebeschlitten, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock