



## TS 254 + ASR 25 L SC Set

- Systemlösung für sauberes Sägen im mobilen Einsatz
- Tischkreissäge TS 254: Leichteste mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion. Aufbau in nur 15 Sekunden
- Allesauger ASR 25 L SC: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L. Mit halbautomatischer SelfClean-Filterreinigung in den Arbeitspausen

Bestell-Nr.  
EAN-Code

690695000  
4007430233134

### Lieferumfang

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebestock. Allesauger ASR 25 L SC mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

Tischkreissäge TS 254



Abmessungen	740 x 750 x 355 mm
Max. Auflagefläche	970 x 995 mm
Arbeitshöhe	850 / 355 mm
Schnitthöhe	0 - 87 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	87 / 54 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	630 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag	200 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 /min
Schnittgeschwindigkeit	56 m/s
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1.5 - 46.5 °
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1700 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	2000 W
Gewicht	33.4 kg
Kabellänge	3.1 m

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahe Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

**Allessauger ASR 25 L SC**



Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	25 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	3.2 m
Gewicht	11 kg
Kabellänge	8 m
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung</li> <li>• Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise</li> <li>• Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.</li> <li>• Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers</li> <li>• SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz</li> <li>• Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L</li> <li>• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird</li> <li>• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches</li> <li>• Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs</li> <li>• Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel</li> <li>• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche</li> <li>• Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)</li> <li>• Zwei Polyesterfilterkassetten mit großer Filterfläche für konstant hohe Saugleistung</li> </ul>	