



Basic 250-50 W OF Set mit Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

| Bestell-Nr. | 690988000 |
|--|--------------------|
| EAN-Code | 4007430312617 |
| Ansaugleistung | 220 l/min |
| Füllleistung | 120 l/min |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) | 100 l/min |
| Max. Druck | 8 bar |
| Nennaufnahmeleistung | 1.5 kW |
| Max. Drehzahl | 2850 /min |
| Kesselgröße | 50 l |
| Schalldruckpegel (LpA) | 82 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Abmessungen | 780 x 400 x 625 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Kabellänge | 1.5 m |

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung, Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set