



Set FSR 200 + FSX 200 mit Zubehör

- Fäustlingsander FSR 200 Intec: Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung, staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Fäustlingsexzentrerschleifer FSX 200 Intec: Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung, sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten, staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers


Bestell-Nr.
EAN-Code

691125000
4061792171084


Lieferumfang

FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2x Kunststoffkoffer, Werkzeugtasche, 25 Haftscheifblätter 125 mm, 10 Haftscheifblätter 115x103 mm P 40


Fäustlingsexzentrerschleifer FSX 200 Intec

	Durchmesser des Stütztellers	125 mm
	Nennaufnahmeleistung	240 W
	Leerlaufdrehzahl	11000 /min
	Schwingzahl bei Leerlauf	22000 /min
	Schwingkreis	2.7 mm
	Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
	Kabellänge	2.8 m
		<ul style="list-style-type: none"> • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Fäustlingsexzentrerschleifer FSX 200 Intec

	Durchmesser des Stütztellers	125 mm
	Nennaufnahmeleistung	240 W
	Leerlaufdrehzahl	11000 /min
	Schwingzahl bei Leerlauf	22000 /min
	Schwingkreis	2.7 mm
	Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
		<ul style="list-style-type: none"> • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Fäustlingsander FSR 200 Intec

	Schleifplatte	114 x 102 mm (1/4 Sheet)
	Nennaufnahmeleistung	200 W
	Leerlaufdrehzahl	13000 /min
	Schwingzahl bei Leerlauf	26000 /min
	Schwingkreis	1.4 mm
	Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
	Kabellänge	2.8 m
		<ul style="list-style-type: none"> • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Fäustlingsander FSR 200 Intec



Schleifplatte	114 x 102 mm (1/4 Sheet)
Nennaufnahmeleistung	200 W
Leerlaufdrehzahl	13000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	26000 /min
Schwingkreis	1.4 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung • Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)