



## KS 18 LTX 57 BL mit Führungsschiene FS 160

- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
- Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	69122200
EAN-Code	4061792237636

Akkuspannung	18 V
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	52 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht ohne Akkupack	2.7 kg
Gewicht mit Akkupack	3.7 kg

### Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschiene FS 160 (160 cm), Metabox