

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 22852 Paletten-Fahrgestell



Transportgeräte



Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1050
Ladeflächenlänge (mm)	1210
Ladeflächenbreite (mm)	1010
Ladeflächenhöhe (mm)	282
Gesamtlänge (mm)	1255
Gesamtbreite (mm)	1055
Gesamthöhe (mm)	329
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	200 x 50
Ausführung	für Industrie-Paletten
Gewicht (kg)	39
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976228525