



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2420B Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

## Technische Details:



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 500           |
| <b>Ladeflächenlänge (mm)</b>  | 850           |
| <b>Ladeflächenbreite (mm)</b> | 500           |
| <b>Etagenhöhen (mm)</b>       | 228, 544, 860 |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 1047          |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 509           |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 860           |
| <b>Bereifung</b>              | TPE           |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 160 x 40      |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 59            |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland   |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976724201 |