


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2423B Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 600 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1200 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 800 |
| Etagenhöhen (mm) | 270, 585, 900 |
| Gesamtlänge (mm) | 1397 |
| Gesamtbreite (mm) | 809 |
| Gesamthöhe (mm) | 900 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Gewicht (kg) | 99 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976724232 |