

KERN 308-31

Milligrammgewicht, E1, 1 mg, Draht, Edelstahl poliert

KERN



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-251

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML E1 |
| Produktfamilie | 308 |

Messsystem

| | |
|--|----------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 0,0001 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 0,0001 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,003 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 2300 |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) | 100000 |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E1 |

Bauform

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht | Draht |
| Abmessungen Gewicht (B×T×H) | 5×5×2 mm |
| Material | Edelstahl poliert |

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 5×5×2 mm |
| Nettogewicht | 0,000001 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |