

# KERN 308-37

Milligrammgewicht, E1, 100 mg, Draht, Edelstahl poliert

# KERN



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-257

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	100 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0003
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,005 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	100000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	9×9×3 mm
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	9×9×3 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg