

KERN 316-05



Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 20 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-335
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-335
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-335

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0313
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,08 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7500
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8570
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	13×20 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×20 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg