

# KERN 316-06



Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 50 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-336
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-336
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-336

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	6,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0781
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,1 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7740
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8280
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	18×26,2 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×26 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg