

KERN 316-07

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 100 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-337
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-337
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-337

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	12,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,1563
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,16 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	22×35 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	22×22×35 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg