

# KERN 316-14

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 10 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-344
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-344
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-344

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	16 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	100×158 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×158 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg