

# KERN 317-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)

# KERN



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-334
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-334
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-334

## Piktogramme

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0156
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,06 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7270
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8890
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	10×18 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	10×10×18 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg