

KERN 337-141



Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	15,625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	160 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×132 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×136×132 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-444
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-444

Piktogramme

STANDARD

