

# KERN 337-14

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Versandgewicht 10 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-444

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-444

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	160 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×178 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×178 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg