

KERN 337-151



Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	31,25
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	300 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×217 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×217 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-445
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-445

Piktogramme

STANDARD

