

KERN 337-161



Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	78,125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	800 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	198×249,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	198×198×249 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-446
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-446

Piktogramme

STANDARD

