


# KERN 338-04



Milligrammgewicht, F2, 10 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-454
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-454
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-454

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	338

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	10 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0012
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,08 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	5×4×2 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	5×4×2 mm
Nettogewicht	0,00001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg