

KERN 572-909N

Steckernetzteil (EU/UK/US)

KERN



Versandgewicht 0,141 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Steckernetzteil |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|----------|------------|
| Material | Kunststoff |
|----------|------------|

Energieversorgung

| | |
|--|-----------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100V-230V |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 300mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | UK |
| | US |
| | CH |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 95×70×70 mm |
| Nettogewicht | 0,09 kg |
| Versandart | Paketservice |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,15 kg |