

# KERN AC 430

Standardaufsätze

# KERN



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	80×20×20 mm
Material	Stahl, verzinkt
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M8

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

