

KERN AC 43

Standardaufsätze

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Material	Stahl, verzinkt
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

