

KERN AFH 06

KERN

Druckscheibe aus Aluminium, 10 mm stark, für Drucktests bis 5 kN, \varnothing 110 mm, Außengewinde: M12



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Druckscheibe

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	110×110×20 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	110×110×20 mm
Material	Aluminium
Montage - Kraftausleitung	Außengewinde M12

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	110×110×20 mm
Nettogewicht	0,56 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,58 kg

Piktogramme

STANDARD

