

KERN AHMO D04

Prüfblock Typ D/DC, Genauigkeit ≥ 4 HL, \varnothing 90 mm (± 1 mm), Nettogewicht ca. 2,7 kg, Härtebereich 530 \pm 40 HL



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Härtevergleichsplatte

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	90×90×52 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	90×90×52 mm
Material	Stahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	90×90×52 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,8 kg
Versandgewicht	2,71 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-132
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

