

KERN BIC-A06

Stabiler Grubenrahmen, Stahl



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Grubenrahmen

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1588×1588×110 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	1588×1588×107 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Stahl

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1308×1608×117 mm
Nettogewicht	45 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	46 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

Piktogramme

STANDARD

