

# KERN BIC-A07



Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden



## Kategorie

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Marke            | KERN      |
| Produktkategorie | Waage     |
| Produktgruppe    | Fußplatte |

## Bauform

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (B×T×H)         | 200×200×10 mm            |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 100×287×3 mm             |
| Material                    | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Plattform          | Stahl, lackiert          |
| Material                    | Stahl (1.4305)           |
| Material Lastzelle(n)       | Stahl                    |

## Umgebungsbedingungen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 60 °C  |

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 200×200×10 mm |
| Nettogewicht                   | 0,75 kg       |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,75 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 0,80 kg       |
| Versandgewicht                 | 0,785 kg      |

## Piktogramme

### STANDARD

