

KERN BIC-A08



Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet, für Modelle mit
Wägeplattengröße B×T×H 1200×1000×108 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Grubenrahmen

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1288×1088×110 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Stahl

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1300×1110×117 mm
Nettogewicht	40 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	40 kg
Bruttogewicht ca.	46 kg
Versandgewicht	45 kg

Piktogramme

STANDARD



2 DAYS