

# KERN CE WT2-Y4



Analoger Wägetransmitter zur Verstärkung des DMS Signals mit Strom- oder Spannungsausgang (je nach Modell)



Verwendungstemperatur [Max] 65 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×165×140 mm
Nettogewicht	0,825 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,85 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,2 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage   on request
---	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Analoger Wägetransmitter
Produktfamilie	CE WT

## Messsystem

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Anzahl Plattformen / Kanäle	1

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display Hinterleuchtung	nein
-------------------------	------

## Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	110×45×32 mm
-----------------------------------	--------------

## Funktionen

Schnittstellen	Analog (4 - 20 mA)
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65

## Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	24V 1A
--------------------------------------	--------

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-20 °C
-----------------------------	--------