

KERN CK 2-0P1

Miniatur-Wägezelle aus Aluminium

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|-----------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messzelle |
| Produktgruppe | Wägezelle |
| Produktfamilie | CK P1 |

Messsystem

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Wägebereich [Max] | 2 kg |
| Wägezellen-Verbindung | 4-Leiter |
| Wägezelle OIML-Klasse | C2 |
| Wägezelle - Kennwert - Nominal | 1,2 mV/V |
| Wägezelle - Kennwert - Varianz | 0,15 mV/V |
| Wägezelle - Kombinerter Fehler | 0,03% |
| Wägezelle - Totlast [Min] (%) | 0% |
| Messanwendungen | Masse |
| Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal | 1055 Ω |
| Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal | 1000 Ω |
| Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min] | 2000 MΩ |
| Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min] | 5 V |
| Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max] | 9 V |
| Wägezelle - Eingangswiderstand - Varianz | 10 Ω |
| Wägezelle - Ausgangswiderstand - Varianz | 10 Ω |
| Kraftrichtungen | Druck |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|---------------------|----------------------|
| Bauform | Miniatur Biegebalken |
| Abmessungen (B×T×H) | 80×10×12,7 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Material | Aluminium |
| Kabellänge | 0,25 m |
| Montage - Krafteinleitung | 2 × Gewindebohrung M4 |
| Montage - Kraftausleitung | 2 × Gewindebohrung M5 |

Funktionen

| | |
|--------------------------|------|
| IP-Schutz - Kompletgerät | IP65 |
|--------------------------|------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verwendungstemperatur [Min] | -10 °C |
| Verwendungstemperatur [Max] | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 65 °C |

Verpackung & Versand


| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 145×60×35 mm |
| Nettogewicht | 0,012 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft) | 963-261V |
|---------------------------------------------------|----------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION

