

KERN CKE 8K0.05



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,
Zählaufösung 160.000 Punkte



Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display-Art LCD
 Display Größe 120x38mm
 Display Hinterleuchtung ja
 Display Segmente 7
 Display Ziffernhöhe 25 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 350×390×120 mm
 Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 340×240×21 mm
 Material Displaygehäuse Kunststoff
 Material Gehäuse ABS-Kunststoff
 Material Wägeplatte Edelstahl
 Abmessungen Wägefläche (B×T) 340×240 mm
 Fußschrauben drehbar ✓
 Libelle ✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung 7
 Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb 5 min
 2 min
 1 min
 30 min
 Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb 5 min
 2 min
 1 min
 30 min
 60 min
 30 sec
 PreTare-Funktion ✓
 Tarierfunktion manuell (mehrmalig)
 Zählfunktion ✓
 Toleranzwägung ✓
 Toleranzwägung - Signalart akustisch
 optisch
 Unterflurwägung Haken (im Lieferumfang)
 RS-232 (optional)
 Ethernet (optional)
 Bluetooth BLE (v4.0)
 Schnittstellen (optional)
 USB-Device (optional)
 KUP
 WLAN (optional)

Kategorie

Marke KERN
 Produktkategorie Industriewaage
 Produktgruppe Zählwaage
 Produktfamilie CKE

Messsystem

Bauart der Waage Einbereichswaage
 Wägesystem Dehnungsmessstreifen
 Wägebereich [Max] 8 kg
 Ablesbarkeit [d] 0,00005 kg
 Auflösung 160.000
 Linearität ± 0,00015 kg
 Reproduzierbarkeit 0,00005 kg
 Voreingestellte Einheit kg

Einheiten kg
 g
 gn
 dwt
 ozt
 lb
 oz
 ffa
 PCS

Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht
 Empfohlenes Justiergewicht 8 kg (F1)
 Mögliche Justierpunkte 2 kg; 5 kg; 8 kg
 Einschwingzeit 3 s
 Anwärmzeit 120 min
 Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] 0,0005 kg
 Max. Kriechen (15 Minuten) 500 mg
 Max. Kriechen (30 Minuten) 1 g

KERN CKE 8K0.05

KERN

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit,
Zählaufösung 160.000 Punkte

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	50 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	500 mg
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, free
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	160.000

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5,9V, 1A
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Akku optional	Akku optional - intern
Akku Ladezeit	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	24 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie-/Akkuart	Li-Ion
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie Betriebsdauer	20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×470×190 mm
Nettogewicht	6,5 kg
Versandart	Paketdienst

Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	8,4 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

