

# KERN CXB 6K0.5

# KERN

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte



## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe    | Zählwaage      |
| Produktfamilie   | CXB            |

## Messsystem

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Einbereichswaage                |
| Wägesystem                           | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                    | 6000 g                          |
| Ablesbarkeit [d]                     | 0,5 g                           |
| Auflösung                            | 12.000                          |
| Linearität                           | ± 1 g                           |
| Reproduzierbarkeit                   | 0,5 g                           |
| Voreingestellte Einheit              | g                               |
| Einheiten                            | kg<br>g                         |
| Justiermöglichkeiten                 | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht           | 5 kg (M1)                       |
| Einschwingzeit                       | 2 s                             |
| Anwärmzeit                           | 30 min                          |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 1,5 g                           |
| Max. Kriechen (15 Minuten)           | 2 g                             |
| Max. Kriechen (30 Minuten)           | 4 g                             |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Display

|             |     |
|-------------|-----|
| Display-Art | LCD |
|-------------|-----|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Display Hinterleuchtung | ja    |
| Display Ziffernhöhe     | 18 mm |

## Bauform

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)  | 300×330×110 mm |
| Material Gehäuse             | Kunststoff     |
| Material Wägeplatte          | Edelstahl      |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 300×220 mm     |
| Fußschrauben drehbar         | ✓              |
| Libelle                      | ✓              |

## Funktionen

|   |                     |
|---|---------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung                     | 20                  |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | selectable          |
| Tarierfunktion                                  | manuell (mehrmalig) |
| Zählfunktion                                    | ✓                   |
| Toleranzwägung - Signalart                      | akustisch           |
| Rezeptur-/Summierstufe                          | Rez A (Netto-Total) |
| Summenspeicher-Funktion                         | ✓                   |
| Unterflurwägung                                 | Keine               |

## Zählen

|  |        |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen  | 200 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 2 g    |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar                                   | ✓      |
| Mögliche Referenzstückzahl(en)                                   | free   |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen)                           | 30.000 |

## Energieversorgung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]                | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Steckernetzteil Art                                    | Eingebautes Netzteil    |
| mitgelieferte Stromversorgung                          | Akku & Netzteil         |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO                    |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional        | UK<br>CH                |
| Akku Ladezeit  | 8 h                     |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an                | 60 h                    |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus               | 200 h                   |

# KERN CXB 6K0.5



Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Batterie-/Akkuart | Pb           |
| Batterieanschluss | Steckklemmen |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 15 %   |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 85 %   |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 40 °C  |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 380×400×175 mm |
| Nettogewicht                   | 4 kg           |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 4,0 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 4,4 kg         |
| Versandgewicht                 | 5,3 kg         |

## Dienstleistungen

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung          | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat      | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

