KERN DBS-A01.



Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Temperatur-Kalibrierset

Messsystem	
Temperatur [Min] (°C)	-50 °C
Temperatur [Max] (°C)	300 °C
Ablesbarkeit Temperatur [d] (°C)	0,1 °C
Einheiten	°C °F

\mathbf{e}	
CE Zeichen	✓
Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	115×75×18 mm
Material	Kunststoff
Material Gehäuse	ABS-Kunststoff
Kabellänge	0,9 m

Zulassung

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	2×1.5 V AAA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	3 V
Batterie Betriebsdauer	400 h

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

1 d
290×190×50 mm
0,235 kg
Paketdienst
0,25 kg
0,25 kg
0,6 kg

Piktogramme

STANDARD



1