

KERN FOB 5K-3NS

KERN

Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit hohem Schutzgrad IP65 gegen Staub- und Spritzwasser



Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display-Art LCD
Display Hinterleuchtung nein
Display Ziffernhöhe 20 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 150×170×40 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 150×120×8 mm
Material Gehäuse Edelstahl
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Plattform Edelstahl
Abmessungen Wägefläche (B×T) 120×150 mm

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung 3
3 min
off
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb 4 min
5 min
2 min
Tariffunktion manuell (mehrmalig)
Unterflurwägung Keine
IP-Schutz - Kompletgerät IP65

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 9 V, 100 mA
Steckernetzteil Art Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung Batterie
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional EURO
UK
CH
Batterie 9 V Block
Batterie-/Akkuart Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss 9V Block
Batterie-Kapazität 560 mAh
Batterie-Spannung 9 V
Batterie Betriebsdauer 20 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 20 h

Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Industriewaage
Produktgruppe Edelstahl-Tischwaage
Produktfamilie FOB-NS

Messsystem

Bauart der Waage Einbereichswaage
Anzahl Wägebereiche 1
Wägesystem Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max] 5000 g
Ablesbarkeit [d] 1 g
Auflösung 5.000
Linearität ± 2 g
Reproduzierbarkeit 1 g
Tarifbereich 5000 g
Voreingestellte Einheit g
Einheiten g
dwt
ozt
lb
oz
Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht 5 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte 5 kg
Einschwingzeit 2 s
Anwärmzeit 10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] 3 g
Max. Kriechen (15 Minuten) 4 g
Max. Kriechen (30 Minuten) 8 g

KERN FOB 5K-3NS



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit hohem Schutzgrad IP65 gegen Staub- und Spritzwasser

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	25 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×195×75 mm
Nettogewicht	0,76 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,878 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

