

KERN FOB 7K-4NL

KERN

Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Edelstahl-Tischwaage
Produktfamilie	FOB-NL

Messsystem

Bauart der Waage	Mehrteilungswaage
Anzahl Wägebereiche	2
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	5000 g; 7500 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g; 1 g
Auflösung	10.000, 7.500
Linearität	± 1,5 g; 3 g
Reproduzierbarkeit	0,5 g; 1 g
Voreingestellte Einheit	kg

Einheiten	g lb
-----------	---------

Justiermöglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	5 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min; 30 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Max. Kriechen (15 Minuten)	4 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	8 g

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	25 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	285×255×90 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Wägeplatte	Edelstahl
Abmessungen Wägefläche (B×T)	252×200 mm

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	4
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	2 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	IP67

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	15 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK CH
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie-/ Akkart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Spannung	6 V
Batterie Betriebsdauer	48 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	48 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	66 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	25 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

KERN FOB 7K-4NL



Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser

Verpackung & Versand


Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×305×180 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	4,6 kg
Versandgewicht	4,6 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

