

# KERN FOB-A10

Steckernetzteil (EU/UK/US)

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Steckernetzteil

## Messsystem

Linearität	±
------------	---

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Kabellänge	1,5 m
------------	-------

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 100 mA
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	UK

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	73×89×53 mm
Nettogewicht	0,24 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,255 kg