

KERN GAB 30K0.2N

Kontroll- und Portionierwaage

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Tischwaage |
| Produktfamilie | GAB |

Messsystem

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0002 kg |
| Auflösung | 150.000 |
| Linearität | ± 0,0006 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0002 kg |
| Tarierbereich | -30 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |

| | |
|-----------|----|
| Einheiten | kg |
| | g |
| | t |
| | lb |
| | oz |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,001 kg |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 2 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 4 g |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------------------|-------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Ziffernhöhe | 24 mm |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 315×350×100 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 315×350×125 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 295×225 mm |
| Transportsicherung - Anzugsmoment | 0,1 Nm |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |

Funktionen

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | off |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| | 30 min |
| | 15 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Prozentbestimmung | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Summenspeicher-Funktion | ✓ |
| Unterflurwägung | Keine |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |

Zählen

| | |
|--|----------------------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 200 mg |
| | |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 2 g |
| | |
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Zählaufösung (unter Laborbedingungen) | 150.000 |

KERN GAB 30K0.2N



Kontroll- und Portionierwaage

Energieversorgung

| | |
|--|-------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO AUS UK US CH |
| Akku optional | Akku optional - intern |
| Akku Ladezeit | 12 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 40 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 90 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 450×375×210 mm |
| Nettogewicht | 3 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 4,4 kg |
| Versandgewicht | 7,1 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

