

# KERN HBA 100-0

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

# KERN



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	147×98×54 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,46 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Analoges Shore-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HB

## Messsystem

Einheiten	HA
Toleranz (% von [Max])	3%
Prüfkraft Härtemessung	10 N
Härteskalen	Shore A
Messsonde Durchmesser	18 mm
Prüfobjekt Dicke [Min]	6 mm
Ablesbarkeit Härte [d] (Shore)	1
Messbereich Shore	100

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	115×60×25 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	115×60×25 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	115×60×25 mm
Material Gehäuse	Metall
Skala - Anzeigetyp	Analog

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C