

KERN HD0 100-1

Professionelles Shore-Härteprüfgerät

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Härteprüfung |
| Produktgruppe | Digitales Shore-Härteprüfgerät |
| Produktfamilie | HD |

Messsystem

| | |
|--------------------------------|---------|
| Einheiten | H0 |
| Toleranz (% von [Max]) | 1% |
| Prüfkraft Härtemessung | 50 N |
| Härteskalen | Shore 0 |
| Prüfobjekt Dicke [Min] | 6 mm |
| Ablesbarkeit Härte [d] (Shore) | 0,1 |
| Messbereich Shore | 100 |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------|-----|
| Display-Art | LCD |
|-------------|-----|

Bauform

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 162×65×38 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 125×70×27 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 180×70×27 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Skala - Anzeigetyp | Digital |

Funktionen

| | |
|---------------|---|
| Hold-Funktion | ✓ |
|---------------|---|

Peak-Funktion



Energieversorgung

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Batterie | 2×1.5 V AAA |
| Batterie-/Akkuart | Alkali(-Mangan) |
| Batterie-Kapazität | 1.300 mAh |
| Batterie-Spannung | 1,5 V |

Umgebungsbedingungen


| | |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 50 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 250×210×53 mm |
| Nettogewicht | 0,173 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,85 kg |
| Versandgewicht | 0,82 kg |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

