

KERN HDA 100-1

Professionelles Shore-Härteprüfgerät

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Digitales Shore-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HD

Messsystem

Einheiten	HA
Toleranz (% von [Max])	1%
Prüfkraft Härtemessung	10 N
Härteskalen	Shore A
Messsonde Durchmesser	18 mm
Prüfobjekt Dicke [Min]	6 mm
Ablesbarkeit Härte [d] (Shore)	0,1
Messbereich Shore	100

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	162×65×38 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	162×65×38 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	162×65×38 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Skala - Anzeigetyp	Digital

Funktionen

Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	2×1.5 V AAA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie-Kapazität	1.300 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	50 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×200×50 mm
Nettogewicht	0,173 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,85 kg
Versandgewicht	0,82 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION

