

KERN HK-DB



Premium Leeb-Härteprüfgerät – auch inklusive Härtevergleichsblock



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	Leeb-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HK

Messsystem

Einheiten	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
Toleranz (% von [Max])	1%
Härteskalen	HLD
Ablesbarkeit Härte [d] (HLx)	1
Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp	D
Messbereich [Min] (HLx)	170
Messbereich [Max] (HLx)	960
Prüfblock inklusive	✓
Messsonde Durchmesser	2 cm
Messsonde Länge	14,6 cm
Prüfobjekt Dicke [Min]	2 mm
Prüfobjekt Mindestgewicht [Min]	2 kg

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	Grafik-LCD
Display Ziffernhöhe	11 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	132×82×31 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	132×82×31 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	132×82×31 mm
Material Gehäuse	Aluguss
Skala - Anzeigetyp	Digital

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	0,5 - 60 min
360° Messung möglich	✓
Statistik-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓
Schnittstellen	USB-Device

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	2×1,5 V AA
Batterie-/ Akkart	Alkali(-Mangan)
Batterie-Kapazität	3.000 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Batterie Betriebsdauer	200 h

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	368×215×85 mm
Nettogewicht	0,425 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	4,2 kg
Versandgewicht	4,2 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-131
-------------------------------------	---------

KERN HK-DB



Premium Leeb-Härteprüfgerät – auch inklusive Härtevergleichsblock

Piktogramme

STANDARD



OPTION

