

KERN KFN-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit IP65 und überlegener Displaygröße

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Komponente |
| Produktgruppe | Auswertegerät |
| Produktfamilie | KFN-TM |

Messsystem

| | |
|---|---------------------------------|
| Anzahl Wägebereiche | 2 |
| Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig) | 30.000 |
| Auswertegerät Auflösung (eichfähig) | 6.000 |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |

Zulassung

| | |
|---|-----|
| CE Zeichen | ✓ |
| Bauartzulassung für Konformitätsbewertung | ✓ |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓ |

Display

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Display-Art | LCD |
| Terminal - Display-Art | LCD mit Hinterleuchtung |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Segmente | 5 + 1/2 |
| Display Ziffernhöhe | 52 mm |

Bauform

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 266×165×96 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 265,5×164,5×96 mm |
| Material Displaygehäuse | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Wandhalterung | ✓ |

Funktionen

| | |
|---|---|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | off 5 min 15 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | off 5 min 15 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Hold-Funktion | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen | ✓ |
| Umrechnungsfunktion | ✓ |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Summenspeicher-Funktion | ✓ |
| Schnittstellen | RS-232 (optional, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory) Analog (0 - 10 V) (optional, factory) Analog (4 - 20 mA) (optional, factory) |
| IP-Schutz - Anzeige | IP65 |

Zählen

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 10, 20, 50, 100, 200 |
|--------------------------------|----------------------|

Energieversorgung

| | |
|--|------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 110 V - 230 V AC |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Akku & Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK |

KERN KFN-TM



Auswertegerät aus Edelstahl mit IP65 und überlegener Displaygröße

| | |
|--|-----------------------|
| | US |
| | CH |
| | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | AUS UK US CH |
| Akku Ladezeit | 12 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 35 h |
| Batterie-/Akkuart | Pb |
| Batterieanschluss | Steckklemmen |

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 330×255×220 mm |
| Nettogewicht | 2,5 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 3,2 kg |
| Versandgewicht | 3,7 kg |

Dienstleistungen


Artikelnummer für Justage auf
Aufstellungsort auf Anfrage | on request

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

