

KERN KFP 1500V40M

Wägebrücke

KERN



IP-Schutz - Plattform

IP67 (Junctionbox)

Verpackung & Versand


Lieferzeit	2 d
Versandart	Spedition
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1020×1020×320 mm
Nettogewicht ca.	145 kg
Bruttogewicht ca.	185 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-230
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-130

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponenten
Produktgruppe	Wägebrücke

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	500 g
Wägebereich [Max]	1500 kg
Mindestgewicht [Min]	10 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	500 g

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1500×1250×95 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1500×1250 mm
Abmessungen Wägefläche	1500×1250 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl
Kabellänge	5 m
Fußschrauben drehbar	✓
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Lastzellen - Anzahl	4
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	20 m

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP67
-----------------------	------