

KERN KFP 600V40SM

KERN

Wägebrücke



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponenten
Produktgruppe	Wägebrücke

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	200 g
Wägebereich [Max]	600 kg
Mindestgewicht [Min]	4 kg
Wägezelle Bauart	Edelstahl IP68 gekapselt
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	200 g

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1000×950×80 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1000×1000 mm
Abmessungen Wägefläche	1000×1000 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl
Kabellänge	5 m
Fußschrauben drehbar	✓
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Lastzellen - Anzahl	4
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	20 m

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67 (Junctionbox)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Versandart	Spedition
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1150×1150×350 mm
Nettogewicht ca.	100 kg
Bruttogewicht ca.	135 kg
Versandgewicht	131 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-230
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-130

Piktogramme

STANDARD

