

KERN KFU 600V20M

U-Wägebrücke, Lastbereich Stahl lackiert

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Wägebrücke
Produktfamilie	KFU-V20

Messsystem

Wägebereich [Max]	600 kg
Ablesbarkeit [d]	200 g
Mindestgewicht [Min]	4 kg

Zulassung

Eichwert [e]	200 g
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	840×1300×90 mm
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Kabellänge	5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	5 m
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Lastzellen - Anzahl	4
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP67 (load cell)
IP-Schutz - Lastzelle	IP67

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1380×850×310 mm
Nettogewicht	52 kg

Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	55 kg
Bruttogewicht ca.	85 kg
Versandgewicht	84 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-230
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-130

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

