

# KERN KIB-TM

Praktisches Flip/Flop Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

# KERN



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät
Produktfamilie	KIB-TM

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Anzahl Wägebereiche	2
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	60.000
Auswertegerät Auflösung (eichfähig)	6.000
Linearisierung (in Punkten)	3
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
	g
	lb
	oz
	PCS
	tj HJ
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Anzeigeschritte	1, 2, 5, 10, n

## Zulassung

CE Zeichen	✓
Bauartzulassung für Konformitätsbewertung	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

## Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD
Display Größe	110x35 mm
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	25 mm
Display Ziffernhöhe	25 mm

## Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	268×115×80 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	260×115×70 mm
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	268×115×80 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Wandhalterung	✓

## Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	7
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	3 min
	off
	5 min 30 min 15 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
	off
	5 min
	30 min 15 min
Uhrzeit-Anzeige	✓
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	optisch
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Alibispeicher	optionaler interner Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
	Ethernet (optional, factory)
	USB (optional, factory)

# KERN KIB-TM



Praktisches Flip/Flop Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

WLAN (optional, factory)  
Alibi Speicher (optional, factory)  
USB-Host/Master (optional, factory)  
Eichstecker (optional, factory)  
Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory)

IP-Schutz - Anzeige IP65

## Zählen

Mögliche Referenzstückzahl(en) 5, 10, 20, 25, 50, 100

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100V-240V AC 50/60Hz  
0.4 Amax

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 12 V DC, 1000mA

Steckernetzteil Art Steckernetzteil

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO  
UK  
US

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional EURO  
AUS  
UK  
US

Akku optional Akku optional - intern

Akku Ladezeit 3 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 26 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 43 h

Batterie-/Akkuart Pb

Batterie Betriebsdauer 100 h

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 225×370×140 mm

Nettogewicht 0,8 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,80 kg

Bruttogewicht ca. 1,2 kg

Versandgewicht 2,3 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort auf Anfrage | on request

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

