

# KERN MAP 130K1

Handkraftmessgerät, z. B. für Rehabilitations-Behandlungen nach Unfällen

# KERN



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Handkraftmesser
Produktfamilie	MAP

## Messsystem

Wägebereich [Max]	130 kg
Ablesbarkeit [d]	100 g
Einheiten	kg lb
Empfohlenes Justiergewicht	60 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	60 kg

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display-Art	Grafik-LCD
Display Ziffernhöhe	11 mm

## Bauform

Abmessungen Gerät (B×T×H)	55×102×212 mm
---------------------------	---------------

## Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
---	-------

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	CR2450

Batterie-/Akkuart	Li-Metal
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie-Kapazität	630 mAh
Batterie-Spannung	3 V
Batterie Betriebsdauer	53 h

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	5 °C
Verwendungstemperatur [Max]	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	350×265×85 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	367×285×100 mm
Nettogewicht	0,336 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	2,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-167
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

## STANDARD



## OPTION

