

KERN MBC 15K2DEM

KERN

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



Zulassung nach 93/42/EWG (med.) ✓

| Display | |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

| Bauform | |
|---------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 200×130×60 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 320×410×70 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 600×280×55 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 600×407×120 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Material Plattform | Kunststoff |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 600×280 mm |
| Libelle | ✓ |

| Funktionen | |
|--|------------------------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 6 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min 5 min 30 min 15 min |
| Tarierfunktion | manuell (einmalig und mehrmalig) |
| Hold-Funktion | ✓ |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |

| Energieversorgung | |
|--|---------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie |
| Akku optional | Akku optional - intern |
| Akku Ladezeit | 12 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 40 h |

| Kategorie | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Medizinwaage |
| Produktgruppe | Babywaage |
| Produktfamilie | MBC |

| Messsystem | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Bauart der Waage | Mehrbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 6 kg; 15 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Auflösung | 3.000, 3.000 |
| Linearität | ± 0,002 kg; 0,005 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Tarierbereich | 6 kg; 14,995 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| Mindestgewicht [Min] | 0,04 kg; 0,1 kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 15 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 min; 10 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,002 kg |

| Zulassung | |
|---|--------------------|
| CE Zeichen | ✓ |
| Bauartzulassung für Konformitätsbewertung | ✓ |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |
| Eichwert [e] | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓ |

KERN MBC 15K2DEM



Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

| | |
|------------------------|------------------|
| Batterie | 6×1.5 V AA |
| Batterie-/Akkuart | Alkali(-Mangan) |
| Batterieanschluss | Batterie-Einsatz |
| Batterie-Spannung | 9 V |
| Batterie Betriebsdauer | 20 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 480×654×177 mm |
| Nettogewicht | 4,45 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 6 kg |
| Versandgewicht | 11,1 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|----------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-128. |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

